

**DOUBLE DIODE
TRIODE
AMPLIFICATRICE
DE TENSION**

UBC 81

CARACTÉRISTIQUES

Chauffage

Indirect (cathode isolée du filament).....	}	If = 0,1 A
Alimentation du filament en série (broche 4 reliée à la masse)		Vf = 14 V

CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI

Triode

Tension de l'anode.....	Va =	100	170 V
Tension de la grille.....	Vg =	- 1,0	- 1,55 V
Courant anodique.....	Ia =	0,8	1,5 mA
Coefficient d'amplification.....	K =	70	70
Résistance interne.....	ρ =	50	42 k Ω
Pente.....	S =	1,4	1,65 mA/V

Diodes

Résistance interne de la diode 1 pour Id ₁ = 1 μ A.....	ρ_{d_1} =	0,1	M Ω
Résistance interne de la diode 2 pour Id ₁ = 1 μ A.....	ρ_{d_2} =	0,1	M Ω

CAPACITÉS (*)

Capacité de la grille.....	Cg =	2,3 pF
Capacité de l'anode.....	Ca =	2,3 pF
Capacité grille-anode.....	Cag =	1,2 pF
Capacité de la diode 1.....	Cd ₁ =	0,9 pF
Capacité de la diode 2.....	Cd ₂ =	0,9 pF
Capacité diode 1 - diode 2.....	Cd _{1d_2} \leq	0,2 pF
Capacité diode 1 - anode.....	Cd _{1a} \leq	0,005 pF
Capacité diode 2 - anode.....	Cd _{2a} \leq	0,01 pF
Capacité diode 1 - grille.....	Cd _{1g} \leq	0,007 pF
Capacité diode 2 - grille.....	Cd _{2g} \leq	0,007 pF


(*) Mesurées selon les indications du tableau donné au paragraphe " Capacités " du chapitre " DÉFINITIONS " figurant au début de ce recueil (p. 5124).

DOUBLE DIODE TRIODE AMPLIFICATRICE DE TENSION

CONDITIONS D'UTILISATION EN AMPLIFICATRICE BF

V _b (V)	R _a (MΩ)	R _k (kΩ)	R _g (MΩ)	R _g ' (MΩ)	V _s /V _e
170	0,22	5,6	1	0,68	44
100	0,22	5,6	1	0,68	41
170	0,1	3,9	1	0,33	37
100	0,1	3,9	1	0,33	34

Cette triode peut être utilisée sans précaution spéciale contre la microphonie dans tout amplificateur exigeant une tension d'entrée supérieure ou égale à 10 mV_{eff} pour fournir la puissance de sortie normalisée de 50 mW.



**DOUBLE DIODE
TRIODE
AMPLIFICATRICE
DE TENSION**

UBC 81

VALEURS A NE PAS DÉPASSER

Triode :

Tension de l'anode.....	Va	max = 250 V
Puissance dissipée sur l'anode.....	Pa	max = 0,5 W
Courant cathodique.....	Ik	max = 5 mA
Résistance du circuit de la grille.....	Rg	max = 3 MΩ
Résistance du circuit de la grille (polarisation par Rg seul).....	Rg	max = 22 MΩ


Diodes :

Tension de la diode 1 (crête).....	Vd _{1p}	max = 350 V
Tension de la diode 2 (crête).....	Vd _{2p}	max = 350 V
Courant de la diode 1.....	Id ₁	max = 0,8 mA
Courant de la diode 2.....	Id ₂	max = 0,8 mA

Triode et diodes :

Résistance entre filament et cathode	Rkf	max = 20 kΩ
Tension entre filament et cathode.....	Vkf	max = 100 V

**DISPOSITION DES ÉLECTRODES
ET ENCOMBREMENT**



Embase : Miniature 9 broches (Noval).

Orientation dans le montage : quelconque.


La broche 4 doit être reliée à la masse de la chaîne des filaments.

La broche marquée C.I. doit toujours rester libre.

LA RADIOTECHNIQUE

UBC 81


DOUBLE DIODE TRIODE AMPLIFICATEUR DE TENSION



LA RADIOTECHNIQUE

DOUBLE DIODE
TRIODE
AMPLIFICATRICE
DE TENSION

UBC 81



LA RADIOTECHNIQUE